

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 125/9mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215160 125/9
GTIN	4045197349385
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali za **vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
--------------------------------------	-------

Ø rezila D_c	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Število rezil Z	9
Kot rampe α_{maks}	0,24 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	116,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	244 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	248 mm
Serijska	Softcut®
Ø D_3	119 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219808