

**Garant**
**Osnovni element za HiPer-Drill, 1,5×D, Ø DC: 15mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231600 15
GTIN	4045197602541
Razred artikla	21S

**Opis**
**Izvedba:**

- **Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.**
- **Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.**
- **Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)**
- **Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.**

**Uporaba:**

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

**Napotek:**

Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.

Druge dimenzije do Ø 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.

Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztežno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).

Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.

**Tehnični opis**

Ø območja D <sub>c</sub>	15 - 15,99 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	24 mm
Vpenjalni vijak	231999 8IP (0,9 Nm)
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Serija	HiPer-Drill

Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	99 mm
Izvedba	1,5xD
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vijak Torx Plus® Pogon 8IP	231999 8IP