

**Garant****Rezkar za T-utore, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 40/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Stebelni rezkarji s prijemalno površino in notranjim hlajenjem. Močna zožitev v področju delovanja za obdelavo najožjih zarez. Obdelana površina za zaščito pred korozijo.

**Uporaba:**

Za utore in zareze po DIN 650.

**Napotek:**

Uporabljajte predvsem z notranjim hlajenjem, da zagotovite optimalno odvajanje odrezkov. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Višina utora $a_p$	17 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T 09T308
Celotna dolžina $L_{celotna}$	108 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø vratu $d_1$	21 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	2

Kot posnetja roba	90 stopinj
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219841
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP