

Garant**Gladilna rezkalna glava, 45° rob, HB730, Ø D h10: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210340 12
GTIN	4045197523358
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina glave l	22 mm
Ø rezila D	12 mm
Dolžina rezil L ₂	15 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,24 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm
Velikost vpenjalnega trna	12 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	36,1 mm
Število rezil Z	6
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	50 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno

Delovna širina a_e pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju mm
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 10X4	219986 10X4
Montažni ključ Tip 10X4	219987 10X4

