

**Garant****Rezkalna glava za kopirno rezkanje, HB730, Ø D h10: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210360 16
GTIN	4045197523440
Razred artikla	21M

**Tehnični opis**

Dolžina rezil $L_2$	12 mm
Ø rezila D	16 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	4,8 mm
Dolžina glave l	20 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Velikost vpenjalnega trna	16 mm
Prosta dolžina	20 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno

Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,2xD pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 13X4	219986 13X4
Montažni ključ Tip 13X4	219987 13X4

