

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800–215870.

Vsebina:

50 × 215880 UNI

Napotek:

Orientacijske vrednosti

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100305 TR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	3,55 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
GG(G)	primerno	220 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

APMT 100305 TR Tip UNI

215880 UNI