

**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot št. 215803 16/2.****Napotek:**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø D ₃	13 mm
Ø držala D _s h6	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	30 mm
Kot rampe α _{maks}	1,32 stopinj
Celotna dolžina L _{celotna}	85 mm
Prevesna dolžina L ₁	37 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Podatkovni list

Dolžina rampe L za α_{maks}	10,85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø rezila D _c	16 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Kotni rezkar 90° Ø D 16/2 mm	215803 16/2