

**Garant****Gladilna rezkalna glava, radij, HB730, Ø D h10: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210330 10
GTIN	4045197523303
Razred artikla	21M

**Tehnični opis**

Dolžina rezil $L_2$	12,5 mm
Dolžina glave I	18 mm
Ø rezila D	10 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Zaokrožitev kota $r_v$	0,5
Število rezil Z	6
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	50 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,1 \times D$ pri robljenju mm
Strategija odrezovanja	HPC

z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 8X3	219986 8X3
Montažni ključ Tip 8X3	219987 8X3