

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 7,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2490 7,8
GTIN	4067263086949
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 122490.**

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v **nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih**.

Ravna glavna rezila z **optimizirano zasnovo rezalnega roba** za boljše lomljenje odrezkov.

Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov. Povečana odpornost proti obrabi zaradi **naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.**

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG2491.

Oblika HB je na voljo šele od $\geq \varnothing 3$ mm.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega \varnothing	m7
Nazivni $\varnothing D_c$	7,8 mm
Število rezil Z	2

Celotna dolžina L	79 mm
Vsebina	5
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	29,3 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	DIN 6537 K
Dolžina utorov L _c	41 mm
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		

mokro min.

pogojno primerno

Pribor

HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično
držalo DIN 6535 HA Premer DC m7 7,8 mm

122490 7,8