


**Garant****Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2150 M12
GTIN	4067263086079
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø navoja	12 mm
Velikost navoja	M12
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,75 mm
Globine navoja	36 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm

Vsebina	10
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Vrsta navoja	M
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

pogojno primerno

---

## Pribor

Strojni navojni svedriOblika B M M12

132150 M12