


**Garant****Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2150 M10
GTIN	4067263086062
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje** in **brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Vrsta navoja	M
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Globine navoja	30 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost navoja	M10
Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø navoja	10 mm
Število rezil Z	3

Vsebina	10
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	8 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

pogojno primerno

---

## Pribor

Strojni navojni svedriOblika B M M10

132150 M10