


**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Globine navoja	12 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Velikost navoja	M6
Ø navoja	6 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS E
Vsebina	10
Celotna dolžina L	80 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

## Pribor

Strojni navojni svedri M M6

135450 M6