


Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M12
GTIN	4067263090731
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Vsebina	10
Celotna dolžina L	110 mm
Korak navoja	1,75 mm
Ø držala D _s	9 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	12 mm
Globine navoja	24 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2 6H

Vrsta navoja	M
Standard	DIN 376
Velikost navoja	M12
Rezalni material	HSS E
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri M M12

135450 M12