

**Garant****Grobo-fini rezkarji za T-utore, neprevlečeni,  $\varnothing$  DC  $\times$  LC d11  $\times$  d11: 40X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	194050 40X18
GTIN	4045197109750
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.  
Križno ozobljen in z utori za lomljenje odrezkov.

**Napotek:**

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

**Tehnični opis**

za T-utore DIN 650	22 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	40 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Število zob $Z$	8
$\varnothing$ sprostitve $D_1$	19 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	25 mm
Celotna dolžina $L$	108 mm
Dolžina rezila $L_c$	18 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	4
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Profil rezkanja	križno ozobljeni

Toleranca nazivnega $\emptyset$	d11
Kot spirale	15 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Uturni rezkarji

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		