




Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1270 M8
GTIN	4067263090540
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Kot art. 131265.

Z lupilnim rezom.

HOLEX Clever Tap:

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Tehnični opis

Vsebina	10
Velikost navoja	M8
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	8 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	M
4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Celotna dolžina L	90 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	16 mm
Korak navoja	1,25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN
371/376 M M8

131265 M8