

**Garant****Aluminijast kotni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) in 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	8,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	90 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 5 (15IP)
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	37,56 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,29 stopinj
Število rezil Z	4
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar