

Garant**Aluminijast kotni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211759 63/4
GTIN	4062406681807
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) in 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Napotek:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Kot rampe α_{maks}	1,7 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	50,56 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 5 (15IP)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	116 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar