

**Garant**
**Aluminijast kotni rezkar, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) in 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	4,39 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	8 mm
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,56 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm

Ø držala D <sub>s</sub> h6	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar