

**Garant**
**Aluminijast kotni rezkar, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) in 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	88 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	7,6 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	6,81 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	32 mm

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	12,56 mm
Število rezil Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar