

Garant
Aluminijast kotni rezkar, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) in 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Napotek:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	50 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D_s h6	32 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	27,56 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
Kot rampe α_{maks}	3,12 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	70 mm

Ø rezila D_c	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_3	30 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar