

**Garant****Aluminijast kotni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) in 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	54 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	35 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	62 mm
Ø rezila $D_c$	32 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Kot rampe $\alpha_{maks}$	4,39 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,56 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	8 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar