


Garant**GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8158 12
GTIN	4067263091615
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 208158.**

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.

Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm.**

Kot konice = ±5 kotnih minut.

Odlične kakovosti površine zaradi **kota spirale 35°**.

Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

Tehnični opis

Serija	Diabolo
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,055 mm
Ø rezila D_c	12 mm

Število zob Z	6
Posnemanje roba	45 stopinj
Vsebina	5
Mera S	8,5 mm
Ø držala D _s	12 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	83 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega Ø	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		

suho	primerno
Zrak	primerno

Pribor

GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni90° Ø h6 DC 12 mm	208158 12
---	-----------