


Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 150612/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2544 150612/30
GTIN	4067263093152
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Vsebina	251232 HB7020
Globina reza a_p	0,8 - 5,25 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SNMG 150612 Zvrst HB7020

251232 HB7020