

Garant**Rezkalna glava za kopirno rezkanje, HB730, Ø D h10: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210360 25
GTIN	4045197543165
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Ø rezila D	25 mm
Dolžina rezil L ₂	19 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks} v jeklo < 900 N/mm ²	7,5 mm
Dolžina glave l	32 mm
Podajanje f _z za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,14 mm
Velikost vpenjalnega trna	24 mm
Prosta dolžina	32 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno

Delovna širina a_e pri rezkanju	0,2xD pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Montažni ključ Tip 21X5	219987 21X5
Adapter za momentni ključ Tip 21X5	219986 21X5

