

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 160408/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Globina reza a_p	0,55 - 2,5 mm
Vsebina	261459 HB7020
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 160408 Zvrst HB7020

261459 HB7020