



## Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HBG25, Širina vboda š (mm)/št. kosov: 3/30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2722 3/30
GTIN	4067263096788
Razred artikla	GGN

### Opis

#### Izvedba:

Orodja za zarezovanje št. 278015–278056.

### Tehnični opis

število kosov	30
Radij rezila R	0,3 mm
Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Vsebina	278036 3
Zvrst	HBG25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno  
struženje Polni radij Širina zareze w 3 mm

278036 3