

Garant**Zmogljiva povrtala GARANT Master Titan VHM HPC zaprta izvrtina, TiAlN,
Nazivni Ø DC: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164415 5,5
GTIN	4062406698393
Razred artikla	10P

Opis**Izvedba:**

Posebna HPC-povrtala najnovejše generacije za **obdelavo titana**, z izboljšano geometrijo rezil in izboljšanim substratom iz karbidne trdine. Posebno kratko rezilo za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo.

Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. Največja natančnost krožnega teka in procesna varnost zaradi neenakomerne delitve rezil in posebnega oblikovanja širine posnetega roba.

Tolerance:

Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

Uporaba:

Posebna izvedba za zaprte izvrtine.

Napotek:

Dobavni rok: 4 tedne.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	39 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	75 mm
Ø držala D_s	6 mm
Serija	Master Titan

Nazivni $\varnothing D_c$	5,5 mm
\varnothing območja	5,201 - 5,7 mm
Dolžina rezil L_c	8 mm
Toleranca	možnost konfiguracije
Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/v
Povečana mera povrtavanja v \varnothing referenčne mere	0,1 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	primerno		
mokro maks.	primerno		