

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 09T302/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2668 09T302/30
GTIN	4067263097372
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_p$	0,15 - 3,25 mm
število kosov	30
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260148 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT09T302
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

---

## Pribor

CC.T 09T302 Zvrst HU7310

260148 HU7310