

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 09T302/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2668 09T302/30
GTIN	4067263097372
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza a_p	0,15 - 3,25 mm
število kosov	30
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260148 HU7310
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 09T302 Zvrst HU7310

260148 HU7310