

**Garant**

**Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7020, Širina vboda š (mm)/št. kosov: 2/30**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2740 2/30   |
| GTIN                  | 4067263097464 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Globina reza $a_p$        | 0,2 - 1,1 mm  |
| število kosov             | 30  |
| Radij rezila R            | 0,2 mm  |
| Toleranca širine zareze w | $\pm 0,03$ mm                                       |
| Podajanje f               | 0,05 - 0,15 mm/v                                    |
| Vsebina                   | 273725 2  |
| Zvrst                     | HB7020  |
| Glavna uporaba            | P   |
| Dodatna uporaba           | M   |
| Vrsta izdelka             | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 220 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 180 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 170 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno          | 140 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno  | 120 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 140 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 130 m/min            | M                 |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | primerno          | 60 m/min             | S                 |
| GG(G)                        | primerno          | 200 m/min            | K                 |
| CuZn                         | primerno          | 250 m/min            | N                 |
| Uni                          | primerno          |                      |                   |
| neprekinjeno                 | primerno          |                      |                   |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |
| suho                         | pogojno primerno  |                      |                   |

## Pribor

Ploščica za zarezovalno struženjesrednja obdelava Širina zarezave w 2 mm

273725 2