

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 09T302/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2679 09T302/50
GTIN	4067263098249
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Globina reza a_p	0,15 - 3,25 mm
Vsebina	260761 HB7310
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT09T302
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SCGT 09T302 Zvrst HB7310

260761 HB7310