

Garant**Rezkalna glava za kopirno rezkanje HPC, neprevlečeni, \varnothing D h10: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210355 10
GTIN	4045197557681
Razred artikla	21M

Tehnični opis

\varnothing rezila D	10 mm
Dolžina rezil L_2	7,5 mm
Dolžina glave I	13 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	5 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Prosta dolžina	13 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Prevleka	neprevlečeni
Zvrst	HU730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W

Kot spirale	32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
Delovna širina ae pri rezkanju	0,5×D pri kopirnem rezkanju
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	530 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 8X3	219986 8X3
Montažni ključ Tip 8X3	219987 8X3