

**Garant****Rezkalna glava za kopirno rezkanje, obdelava v trdo, HB7730, Ø D h10: 12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210370 12
GTIN	4045197523471
Razred artikla	21M

## Tehnični opis

Dolžina glave l	16 mm
Dolžina rezil L <sub>2</sub>	9 mm
Ø rezila D	12 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub> v jeklo < 60 HRC	0,4 mm
Velikost vpenjalnega trna	12 mm
Prosta dolžina	16 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC	0,05 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB7730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Kot spirale	15 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno

Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,2xD pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

Montažni ključ Tip 10X4	219987 10X4
Adapter za momentni ključ Tip 10X4	219986 10X4