

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	140 mm
Dolžina glave L ₁	24 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	13 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L ₃	6,5 mm
Ø držala D _s	12 mm
ISO-oznaka držala	A12L SVOCR/L07
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

