

**Garant****Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210390 10
GTIN	4045197523518
Razred artikla	21M

**Tehnični opis**

Ø rezila D	10 mm
Dolžina rezil L <sub>2</sub>	7 mm
Dolžina glave l	13 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub> v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks.</sub> pri rezkanju utorov v polno	5
Celotna dolžina L	26,9 mm
Število rezil Z	3
Serijska	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90

Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Smer pristavljanja	vodoravno
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezkar za privijačenje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

Montažni ključ Tip 8X3

219987 8X3

Adapter za momentni ključ Tip 8X3

219986 8X3