

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	6,2 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Ø držala D_s	10 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A10K STFCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L_1	22 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje