

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Celotna dolžina L	200 mm
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala D_s	20 mm
ISO-oznaka držala	A20R STFCCR/L11
Srednji premik L_3	11,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Dolžina glave L_1	36 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje