

Garant**Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210390 12
GTIN	4045197523525
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina glave l	16 mm
Dolžina rezil L ₂	8,5 mm
Ø rezila D	12 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks} v jeklo < 900 N/mm ²	4 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Velikost vpenjalnega trna	12 mm
Podajanje f _z v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks.} pri rezkanju utorov v polno	6
Celotna dolžina L	30,1 mm
Število rezil Z	3
Serijska	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90

Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Smer pristavljanja	vodoravno
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezkar za privijačenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 10X4	219986 10X4
------------------------------------	-------------

Montažni ključ Tip 10X4

219987 10X4