

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levo, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L_2	23 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31 mm
Ø držala D_s	25 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVUBR/L16
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Serijska	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje