

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levo, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Serija	GARANT Master
Srednji premik L_3	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVUCR/L16
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje