

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261318 16/11 |
| GTIN | 4062406711313 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Ø držala D _s | 16 mm |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. |
| Višina vpenjanja L ₂ | 15 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 31 mm |
| ISO-oznaka držala | A16Q SVUCR/L11 |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 20 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Srednji premik L ₃ | 11 mm |
| Serija | GARANT Master |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D da |

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje