

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
Ø držala D _s	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L ₃	17 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVUCR/L16
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Serijska	GARANT Master
Dolžina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje