

Garant
Kolutni rezkar HSS-Co5, neprevlečeni, $\varnothing \times$ širina $\pm 0,1 \times$ k11: 63X6 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 185005 63X6 |
| GTIN | 4045197546531 |
| Razred artikla | 11U |

Opis
Izvedba:

Kolutni rezkarji, podobni DIN 885-A.

Rezkarji v bloku: rezkarji z enakim \varnothing in enakim številom zob so za doseganje vmesnih širin lahko spojeni v blok in z distančnim obročem za montažo na trn.

Posebej ekonomična je uporaba bloka dveh rezkarjev. Z medsebojno zamenjavo levega in desnega rezkarja lahko uporabimo obe strani obeh rezkarjev.

Napotek:

- **Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarje na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.**
- **Primerne obročje za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v skupini 30.**

Zunanji \varnothing rezkarjev so izdelani s toleranco $\pm 0,1$ mm. Če je pri uporabi bloka dveh rezkarjev zahtevana večja točnost, je treba rezkarja v bloku prebrusiti.

Rezkanje utorov v polno: f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

z notranjim hlajenjem: ne

\varnothing izvrtine H6 d_1 : 22 mm

Število zob Z: 14

Debelina zveze $b \pm 0,1$: 4,2 mm

\varnothing zveze $d_2 \pm 1$: 40 mm

Višina zob Z_h : 11,5 mm

Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B: 6 mm

Tehnični opis

| | |
|--|---|
| Ø rezila D_c | 63 mm |
| Število zob Z | 14 |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E | 12,6 - 13,8 mm |
| Višina zob Z_h | 11,5 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E | 11,1 - 11,8 mm |
| Širina reza | 6 mm |
| Ø zveze $d_2 \pm 1$ | 40 mm |
| Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B | 6 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A | 6 mm |
| Ø izvrtine H6 d_1 | 22 mm |
| Debelina zveze $b \pm 0,1$ | 4,2 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B | 8 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 885 A |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | $\pm 0,1$ |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

