


Garant**Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125XSA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Odlično centrično vpenjanje s pomočjo nastavitve centra.
- Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovno telo, vreteno, matice za vreteno in štirje vpenjalni vijaki, primerni za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050, vložek nasadnega ključa št. 642229 13, montažna postaja št. 358595 80.

Napotek:

Primerno za sistem avtomatizacije GARANT TurnTable v kombinaciji z/za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z. Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

Tehnični opis

Masa	10,6 kg
Maksimalna vpenjalna sila	32 kN
Mere zeva ključa	13 mm
Mere zeva ključa	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Maksimalni vrtilni moment	132 Nm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Višina H	54 mm
Medosna razdalja	80 mm
Barvna koda	Xtric 125
Vrsta izdelka	Strojni primež