

Garant**Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika E, AlTiX, G: G3/8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 137808 G3/8 |
| GTIN | 4062406719111 |
| Razred artikla | 111 |

Opis**Izvedba:**

Oblika E (prirežani del 1,5 – 2 koraka navoja).

Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.**
- **Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.**
- **Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Število vpenjalnih utorov | 4 |
| Korakov na colo | 19 |
| Ø osnovne izvrtine | 15,25 mm |
| Ø držala D _s | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Globine navoja | 41,65 mm |
| 4-kotno držalo □ | 9 mm |
| Rezalni material | HSS E PM |
| Korak navoja | 1,337 mm |
| Ø navoja | 16,66 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja | G3/8 |
| Število rezil Z | 4 |
| Serija | Master Tap |
| Prevleka | AlTiX |
| Vrsta navoja | G |
| Kot profila | 55 stopinj |
| Standard | DIN 5156 |
| Oblika presekanega dela | E |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do $2,5 \times D$ pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 30 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 20 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 10 m/min | M |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 8 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 20 m/min | K |
| CuZn | primerno | 20 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |