




Centrični vpenjalnik, Širina: 120Amm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363300 120A
GTIN	4067263101116
Razred artikla	30N

Opis

Izvedba:

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti plazemsko nitrirano in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.

Vklj. z GARANT ZeroClamp prilagoditvijo z medosno razdaljo 80 mm.

Vklj. z vpenjalnimi čepi 4 ZeroClamp.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363310 – 363324.

Obseg dobave:

Osnovno telo, vreteno, matice za vreteno in štirje vpenjalni vijaki, primerni za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050, vložek nasadnega ključa št. 642229 13, montažna postaja št. 358595 80.

Napotek:

Primerno za sistem avtomatizacije GARANT TurnTable v kombinaciji z/za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z. Primerni čeljustni nastavki art. 363310 – 363324 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

Tehnični opis

Masa	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Medosna razdalja	80 mm
Maksimalna vpenjalna sila	28 kN
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Višina H	59 mm
maksimalni zatezni moment	100 Nm
Barvna koda	HOLEX ZS 120
Vrsta izdelka	Strojni primež