


**DCMT 070202, Zvrst: HBT130**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Razred artikla	22D

**Opis**

DCMT 070202 HBT130 Zvrst: HBT130  
 Lomilec odrezkov: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	M
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje