


**DCMT 11T302, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260377 HBT020 |
| GTIN | 4062406720032 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

DCMT 11T302 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PF
Globina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lomilec odrezkov | PF |
| Glavna uporaba | P |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Zvrst | HBT020 |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 |
| Rezalni material | HM |

| | |
|---|---|
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Globina reza a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 330 m/min |
| Prevleka | TiCN |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |