


**CCMT 060202, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 060202 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PF
Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje