

Garant**Vpenjalni trn, cilindrični, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210550 25
GTIN	4045197522627
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolгих previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Zunanji Ø d_1	24,8 mm
za Ø rezalne glave D	25 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Celotna dolžina L	70 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
Notranje hlajenje	da

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje